

Status:	Ok
Freigabe:	05.08.2021

Klassifizierung	Serie publiczne
Typ produktu:	Elastyczne materiały ścierne
Haupt-Industrien:	Obróbka metalu
Weitere-Industrien:	Odlewnictwo i kuźnictwo Maszyny i systemy

Produktprofil	
Typ ziarna::	Korund ceramiczny
Zakres granulacji (cały):	36-120
Podłoże:	Fibra
Rodzaj nasypu:	pełny
Spoiwo:	Żywica syntetyczna
Powłoka specjalna:	Substancja chłodząca
Technologia:	

Eigenschaften	Technologia
Wydajność ścierna:	6 - średnia
Żywotność:	7 - długi
Wykończenie:	7 - dobre
Elastyczność:	1 - bardzo sztywna
Siła nacisku:	10 - wysoka
	- X-LOCK

Vorteile	
Obróbka metalu:	- Wysoce wydajny produkt z ziarnem ceramicznym - Silnie ograniczone występowanie przebarwień dzięki substancji chłodzącej - Stabilne podłoże fibrowe

Anwendungen	
Obróbka metalu:	- Obróbka spawów - Usuwanie przebarwień powierzchni - Szlifowanie – zbieranie nadmiaru - Szlifowanie powierzchni - Wygładzanie i wyrównywanie niedoskonałości - Gratowanie

Werkstoff	
Obróbka metalu:	Stal Stal nierdzewna ● Stal niestopowa / niskostopowa ● Stal wysokostopowa

Konfektionsformen	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Krażki	- Krążki fibrowe

Stosowanie	Obergruppe	Untergruppe
	Szlifowanie szlifierkami ręcznymi	Szlifierka kątowa
Szlif:	Szlifowanie na sucho	

Details	
Nie nadaje się do:	- Mosiądz i aluminium - Szlifowanie na mokro - Szlifowanie kamienia
Zalecane szlifowanie:	- Do agresywnego szlifowania wybrać twardą tarczę mocującą - Do delikatnego szlifowania wybrać miękką tarczę mocującą
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:	Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit - Przestrzeganie karty charakterystyki materiału ściernego (dostępna w sia Abrasives) - Postępowanie zgodnie z ogólnymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa organizacji FEPA - Stosowanie okularów i masek ochronnych - Stosowanie skutecznego systemu odsysania pyłu lub noszenie maski chroniącej przed drobnym pyłem

Kommunikation			
Claim:	Optymalny ceramiczny krążek fibrowy do różnego rodzaju zastosowań związanych z obróbką metali		
Copy:	Niższe zakresy granulacji produktu 4560 siabite zostały opracowane z myślą o dużej wydajności zbierania nadmiaru w przypadku stali niestopowych i niskostopowych. W wyższych zakresach granulacji krążek zapewnia podczas szlifowania stali szlachetnej regularną i doskonałą jakość obróbki powierzchni. Wszystko to pomaga skrócić czas pracy.		
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Przednia strona:	ID
		Tylna strona:	ID
	Zdjęcie zastosowania	Obróbka metalu:	ID 8727
	Prezentacja produktów:		
	Zdjęcie makro:		
	Zdjęcie opakowania:		
	Zdjęcie grupy produktów:		

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung